

KERN**Platforminės svarstyklės, tipas DS didelė skiriamoji geba, Maksimalios svėrimo ribos: 65kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

479610 65

GTIN

Produktų klasė

47D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtos platforminės svarstyklės tinka naudoti kaip siuntų, pramonines arba skaičiavimo svarstyklės.
- Ekranas su 18 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Tvirta platforma su apsauginiu ekrano dangčiu.
- Paprastas, aiškus valdymas pasirenkant (taip / ne) ekrane.
- Galimas maitinimas iš elektros tinklo arba baterija (baterija pagal papildomą užsakymą).
- Svėrimo vienetai (pvz., varžto svoris) laisvai programuojami.
- Automatinė pagerinta atskaitos sistema tikslesniam skaičiavimui.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).
- Vienetų skaičius: pasirenkamas vienetų skaičius 1, 5, 10, 20 vnt.
- Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
- Skaičiuojamas žinomas konteinerio svoris. Naudinga tikrinant užpildymo lygius.
- Procentų nustatymas: nukrypimo nuo atskaitos svorio rodmuo % vietoj gramų.

Tiekimo sudėtis:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis ir išorinis akumuliatorius, kontrolinis svarelis, sieninis laikiklis, spausdintuvas ir stovas užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Minimalus vieneto svoris	5 g
Svėrimo plokštės matmenys	450×350 mm
Atkartojimas	0,5 g
Svoris neto	9,5 kg
Reguliavimo laikas	3 s
Gamintojo pavadinimas	DS
maksimalios svėrimo ribos	0 - 65 kg
Padalos vertė	0,5 g
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Serija	DS
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įmontuotų baterijų Nr.	0
Nominalioji įtampa	230 V
Rodomo vieneto skaitmens aukštis	18 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 100 kg	027700 100
DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 180	027710 180