

**VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 2,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202277 2,5 |
| GTIN | 4045197880390 |
| Produktų klasė | 12X |

Aprašymas**Modelis:**Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.**Techninis aprašymas**

| | |
|--|--------------------------------------|
| Bendras ilgis L | 50 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 2,5 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ² | 0,011 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 6 mm |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm |
| Koto forma | HB |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ² | 0,01 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |

| | |
|----------------------------------|---|
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Tipas | N |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 170 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 140 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 100 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | M |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 55 m/min | K |
| Uni | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | tinka | | |