


KERN**Precizinės svarstyklės, tipas PCB, Maksimalios svėrimo ribos: 6000 g****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479510 6000
GTIN	4045761084841
Produktų klasė	47D

Aprašymas**Modelis:**

- Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo. Automatinis išsijungimas po 3 minučių.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis, užsakomas papildomai).
- Vienetų skaičius: pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt. Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
- Sudėtis: atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).

Tiekimo sudėtis:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginis gaubtas.

Priedai pasirinktinai:

Baterija Nr. 081561 dyd.6LR61; išorinis akumuliatorius užsakomi. Duomenų perdavimo laidas, spausdintuvas pagal atskirą užsakymą.

Kalibravimas: K2

Padalos vertė: 1 g

Atkartojimas: 1 g

Linijinis kumas: ±2 g

Reguliavimo laikas: 3 s

Minimalus vieneto svoris: 20 g

Svėrimo plokštės matmenys: 150×170 mm

Techninis aprašymas

Atkartojimas	1 g
maksimalios svėrimo ribos	0 - 6000 g
Padalos vertė	1 g
Svoris neto	2 kg
Linijškumas	±2 g
Gylis	245 mm
Reguliavimo laikas	3 s
Aukštis	79 mm
Svėrimo plokštės matmenys	150×170 mm
Gamintojo pavadinimas	PCB
Minimalus vieneto svoris	20 g
Plotis	163 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	RS232C sąsaja
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Precizinės svarstyklės

Paslaugos

Kalibravimas Svarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	018920 50
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkkS kalibravimas Svarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	019700 50

Priedai

Šarminiai mangano akumulatoriai Tarptautinis dydis 6LR61	081556 6LR61
--	--------------