

**KERN****Platforminės svarstyklės, tipas EOB, Maksimalios svėrimo ribos: 300Lkg**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479600 300L
GTIN	4045761192096
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

- Tvirtos siuntinių svarstyklės.
- Paprasčiausias valdymas keturiais mygtukais.
- Ekranas su 25 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai, su 2 m ilgio lanksčiu laidu.
- Galimas maitinimas iš el. tinklo arba baterija; automatinis išsijungimas po 3minučių.

### Tiekimo sudėtis:

Su tinklo adapteriu ir sieniniu laikikliu ekranui tvirtinti.

### Priedai pasirinktinai:

6 vnt. baterijų Nr. 081561 dyd. LR6, stovas ekranui užsakomas papildomai.

## Techninis aprašymas

Padalos vertė	100 g
Ekranas plotis	215 mm
Svėrimo plokštės matmenys	945×505 mm
Ekranas aukštis	50 mm
Ekranas gylis	110 mm

Svoris neto	17 kg
Gamintojo pavadinimas	EOB
Atkartojimas	100 g
maksimalios svėrimo ribos	0 - 300 kg
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	6
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Rodomo vieneto skaitmens aukštis	25 mm
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------