



Žiedinis šviestuvas su lupa, Lęšio Ø: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491545 125
GTIN	4045197699176
Produktų klasė	42L

Aprašymas

Modelis:

Šviestuvas su lupa su auštos kokybės SMD-LEDais tolygiam darbinio paviršiaus apšvietimui be atspindžių ir šešėlių. Neiškreiptas atvaizdas su ryškiu vaizdu kraštuose. Patvarūs LEDai (iki 50 000 h), naudoja mažai elektros. 60 SMD-LED-ų; 2 šviesumo lygiai.

Tiekimo sudėtis:

Su lęšių dangteliais, stalo gnybtu, tinkančiu plokštėms, kurių storis 10 – 62 mm (dyd. 100 su stalo koja).

Pastaba:

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.

Techninis aprašymas

Lęšio Ø	125 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B	400 mm
Didinimas (x kartų)	1,75
Šarnyrinės svirties ilgis A	400 mm
Galvos Ø	230 mm
LEDų kiekis	60
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis

Lupos šviestuvai