



Lupa su LED apšvietimu, Lęšio Ø: 153 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491494 153
GTIN	4045197565457
Produktų klasė	41M

Aprašas

Aprašymas:

Naujoviško dizaino šviestuvas su lupa aukščiausiems poreikiams. Didelis Ø153 mm langelis neiškreiptam vaizdui išgauti. Subalansuotas, spyruoklinis, tiksliai fiksuojamas tvirtos konstrukcijos stovas iš aliuminio ir aukštos kokybės plastiko. Uždari šarnyrai apsaugoja laidus viduje.

- **Atsparus įbrėžimams lęšis - neiškraipomas vaizdas.**
- **3D galvutės lankstas individualiam reguliavimui ir fiksavimui.**
- **Apšvietimas: 48 galingos LED lemputės, galia tik 14 W. Šviesos stiprumas 6000 Lx iki 10% laipsniškai reguliuojama, LED šviečia iki 50 000 val.**
- **Segmentinė schema (vizualizatorius) leidžia išgauti apšvietimo efektą, išryškinantį struktūrą. Spalvos perteikimo lygis 1A puikiam spalvų matomumui.**

Paskirtis:

Laboratorijose, gamyboje, montavimo darbuose, kokybės kontrolei ir visur, kur reikia ypatingo tikslumo ir patogumo.

Tiekimo sudėtis:

Su maitinimo bloku 100 – 240 V, 50/60 Hz, lęšio apdangalu ir gnybtu tvirtinimui prie stalo Nr. 491492 dyd. TK.

Pastaba:

Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos. Energijos efektyvumo klasė: A

Didinimas (x kartų): 2

Galvos Ø: 250 mm

Šarnyrinės svirties ilgis A: 500 mm

Šarnyrinės svirties ilgis B: 484 mm

Išnešimas: 1356 mm

Energijos efektyvumo klasė : A

Techninis aprašymas

Išnešimas	1356 mm
Šarnyrinės svirties ilgis A	500 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B	484 mm
Galvos Ø	250 mm
Lęšio Ø	153 mm
Didinimas (x kartų)	2
LEDų kiekis	48
Energijos efektyvumo klasė	A
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Lupos šviestuvai

Priedai

Stalo koja, skirta LED šviestuvui su lupa Tipas TK	491492 TK
--	-----------