

KERN**Skaiciavimo svarstyklės, tipas CCS, Maksimalios svėrimo ribos: 150kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479542 150
GTIN	4045761104624
Produktų klasė	47D

Aprašymas**Modelis:**

- Tiksliosios skaičiavimo svarstyklės su automatine pagerinta atskaitos sistema (laipsniškai pagerina vidutinę dalinio svorio vertę).
- Tikslinis vienetų skaičius ir tikslinis svoris programuojami su garsiniu signalu.
- Suskaičiuotos sumos išsaugojimas tolesniam vienodų skaičiavimo verčių sudėjimui į bendrą vienetų skaičių ir svorį.
- Pasirenkamas atskaitos vienetų skaičius arba atskaitos svoris.
- Maitinimas iš elektros tinklo arba su baterija.
- Kalibravimo programa CAL tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis, užsakomas papildomai).
- Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorį.

Skaiciavimo sistema sudaryta iš **etaloninių svarstyklių ir svėrimo svarstyklių (platforminių svarstyklių)** su 2,0 m ilgio laidu.

Tiekimo sudėtis:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginis gaubtas svarstyklėms.

Priedai pasirinktinai:

Papildomai galima užsisakyti išorinį akumuliatorių, signalinę lempuotę.

Pastaba:

Kalibravimui prašome pasirinkti abi siūlomas pozicijas, kadangi ir etaloninės svarstyklės, ir svėrimo svarstyklės (platforminės svarstyklės) turi būti kalibruojamos.

Techninis aprašymas

Platforminių svarstyklių gylis	400 mm
Aukštis	125 mm
Svėrimo plokštės matmenys	294×225 mm
Reguliavimo laikas	2 s
maksimalios svėrimo ribos	0 - 150 kg
Platforminių svarstyklių aukštis	137 mm
Plotis	320 mm
Gamintojo pavadinimas	CCS
Padalos vertė	0,1 g
Gylis	350 mm
Platforminių svarstyklių plotis	500 mm
Svoris neto	16 kg
Atkartojimas	0,2 g
Linijškumas	±0,2 g
Minimalus vieneto svoris	1 g
Nuskaitomos svėrimo svarstyklės	5 g
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Skaičiavimo svarstyklės