

**Pereinama jungtis su greitaveike mova pasukama 45° kampu, Tipas: 4/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	676870 4/4
GTIN	4045197880703
Produktų klasė	62F

Aprašymas**Paskirtis:**

Sujungti antgalius galima naudojant darbinį įrankį arba varžtus, kurie yra su 1/4", 3/8" arba 1/2" varomuoju kvadratu.

Su spyruokliniu žiedu ir greitojo keitimo mova. Pereinama jungtis pasukama 45° kampu, kad būtų galima pasiekti sunkiai prieinamas vietas.

Antgalių laikiklis: D 6,3

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

visas ilgis: 40 mm

Šešiabriaunė vidinė pavara: C 6,3 (1/4 colio)

Techninis aprašymas

Šešiabriaunė vidinė pavara	C 6,3 (1/4 colio)
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
visas ilgis	40 mm
Antgalių laikiklis	D 6,3

Produkto rūšis

Antgalių laikiklis