



Šarnyrinė 1/2 colio perjungiamo terklė su išmetikliu



Užsakymo data

Užsakymo numeris	640237
GTIN	4045197880727
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Dantų skaičius: 72

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	DIN 3122
visas ilgis	285 mm
Dantų skaičius	72
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Terkslė

