



Žiedinis šviestuvas su lupa, Lęšio Ø: 175mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491545 175
GTIN	4045197695970
Produktų klasė	42L

Aprašymas

Modelis:

Šviestuvas su lupa su auštos kokybės SMD-LEDais tolygiam darbinio paviršiaus apšvietimui be atspindžių ir šešėlių. Neiškreiptas atvaizdas su ryškiu vaizdu kraštuose. Patvarūs LEDai (iki 50 000 h), naudoja mažai elektros. 40 SMD-LED-ų; 3 šviesumo lygiai.

Tiekimo sudėtis:

Su lęšių dangteliais, stalo gnybtu, tinkančiu plokštėms, kurių storis 10 – 62 mm (dyd. 100 su stalo koja).

Pastaba:

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.

Techninis aprašymas

Lęšio Ø	175 mm
Šarnyrinės svirties ilgis A	330 mm
Didinimas (x kartų)	1,75
Galvos Ø	315 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B	330 mm
LEDų kiekis	40
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis

Lupos šviestuvai