

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L_1	8,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	SSDCN 1616H12
Funkcinis plotis L_4 neutralaus laikiklio darbinis plotis	8 mm
Atraminė plokštelė	269005 9
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Koto dydis	16 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Atraminė plokštelė Tipas 9	269005 9
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500