

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	10 mm
Koto dydis	20 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Atraminė plokštelė	269005 9
Laikiklio ISO kodas	SSDCN 2020K12
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	11,2 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 9	269005 9
Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500