

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	SSDCN 2525M12
Funkcinis plotis L <sub>4</sub> neutralaus laikiklio darbinis plotis	12,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	269005 9
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	13,7 mm
Koto dydis	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Atraminė plokštelė Tipas 9	269005 9
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500