

ESCHENBACH

Rankinė lupa su apšvietimu mobilux LED, Tipas: 4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	490818 4
GTIN	4048347280170
Produktų klasė	49A

Aprašymas**Modelis:**

Lengvas asferinis PXM lęšis, iš abiejų pusių dengtas ceratec® sluoksniu, šviesus tolygus apšvietimas SMD LED ir kolimatorinė optika. Įtampa reguliuojama didinančiu Step-Up keitikliu, todėl apšvietimas išlieka pastoviai ryškus. Galima pasirinkti 3 skirtingų spalvų šviesą, išgaunamą su 2 priedamais filtrais.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6, 3 įstatomais filtrais ir apsauginiu dėklu lęšiui.

Techninis aprašymas

Lęšio ilgis	75 mm
Didinimas (x kartų)	4
Lęšio plotis	50 mm
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Serija	mobilux LED
Maitinimas	Baterijos
Lęšių rūšis	asferinis
Apšvietimas	SMD-LED
Pakuotė	Linzių apsauginis dėklas
Produkto rūšis	Rankinė lupa su apšvietimu

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6

081561 LR6