



Lupa su LED apšvietimu su priklijuojamu lęšiu, Lęšio Ø: 153 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491496 153
GTIN	4045197566607
Produktų klasė	41M

Aprašas

Aprašymas:

Naujoviško dizaino šviestuvas su lupa aukščiausiems poreikiams. Didelis Ø153 mm langelis neiškreiptam vaizdui išgauti. Subalansuotas, spyruoklinis, tiksliai fiksuojamas tvirtos konstrukcijos stovas iš aliuminio ir aukštos kokybės plastiko. Uždari šarnyrai apsaugoja laidus viduje.

- **Atsparus įbrėžimams lęšis - neiškraipomas vaizdas.**
- **3D galvutės lankstas individualiam reguliavimui ir fiksavimui.**
- **Apšvietimas: 48 galingos LED lemputės, galia tik 14 W. Šviesos stiprumas 6000 Lx iki 10% laipsniškai reguliuojama, LED šviečia iki 50 000 val.**
- **Segmentinė schema (vizualizatorius) leidžia išgauti apšvietimo efektą, išryškinantį struktūrą. Spalvos perteikimo lygis 1A puikiam spalvų matomumui.**

Norma:

Naujoviško dizaino šviestuvas su lupa aukščiausiems poreikiams. Didelis Ø 153 mm langelis neiškreiptam vaizdui išgauti. Subalansuotas, spyruoklinis, tiksliai fiksuojamas tvirtos konstrukcijos stovas iš aliuminio ir aukštos kokybės plastiko. Uždari lankstai apsaugo laidus, esančius viduje.

Absoliučiai nesibraizantis stiklinis lęšis. **3D galvutės lankstas** individualiam reguliavimui ir fiksavimui. **Apšvietimas:** 48 galingos LED lemputės, galia tik 14 W. Šviesos stiprumas 6000 Lx iki 10% laipsniškai reguliuojama, LEDai šviečia iki 50 000 val. **Segmentinė schema (vizualizatorius)** leidžia išgauti apšvietimo efektą, išryškinantį struktūrą. Spalvos perteikimo lygis 1A puikiam spalvų matomumui.

Paskirtis:

Laboratorijose, gamyboje, montavimo darbuose, kokybės kontrolei ir visur, kur reikia ypatingo tikslumo ir patogumo.

Tiekimo sudėtis:

Su maitinimo bloku 100 – 240 V, 50/60 Hz, lęšio apdangalu ir gnybtu tvirtinimui prie stalo Nr. 491492 dyd. TK.

Su papildomu priklijuojamu lęšiu Ø 30 mm.

Pastaba:

Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos. Energijos efektyvumo klasė: A

Didinimas (x kartų): 2

Didinimas priklijuojamu lęšiu (x kartų): 3,5

Galvos Ø: 250 mm

Šarnyrinės svirties ilgis A: 500 mm

Šarnyrinės svirties ilgis B: 484 mm

Išnešimas: 1356 mm

Techninis aprašymas

Galvos Ø	250 mm
Šarnyrinės svirties ilgis A	500 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B	484 mm
Išnešimas	1356 mm
Didinimas (x kartų)	2
Didinimas priklijuojamu lęšiu (x kartų)	3,5
Lęšio Ø	153 mm
LEDų kiekis	48
Energijos efektyvumo klasė	A
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Lupos šviestuvai

Priedai

Stalo koja, skirta LED šviestuvui su lupa Tipas TK	491492 TK
--	-----------