

**Garant**
**Ilgas griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 32 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 18mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290353 18
GTIN	4045197881076
Produktų klasė	29K

**Aprašymas**
**Dėmesio:**

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

**Pastaba:**

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis $L_1$	200 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	18 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	20 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	22 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	25 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	44,7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	45,08 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	45,5 mm

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	46,18 mm
Varžtas	290399 4
Darbinės dalies ilgis $L_3$	23 mm
Koto $\varnothing$	32 mm
Pjoviklio laikiklis $\varnothing D_1$	40 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis $L_s$	100 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

## Priedai

Tvirtinimo varžtas Tipas 4	290399 4
----------------------------	----------