

Garant**Standartinis griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 25 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290355 3
GTIN	4045197881090
Produktų klasė	29K

Aprašymas**Dėmesio:**

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

Techninis aprašymas

Varžtas	290399 1
tinka grioveliams, kurių plotis m	3 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	8,36 mm
Naudingasis ilgis L ₁	30 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	4,2 mm
Koto Ø	25 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D ₁	7,8 mm
Vidinis aušinimas	taip

Koto ilgis L _s	90 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Tvirtinimo varžtas Tipas 1	290399 1
----------------------------	----------