

Garant

Standartinis griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 25 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290355 6
GTIN	4045197881120
Produktų klasė	29K

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

Pastaba:

- Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.
- Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.
- Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.

Techninis aprašymas

Varžtas	290399 2
tinka grioveliams, kurių plotis m	6 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	17,49 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	17,85 mm
Naudingasis ilgis L ₁	56 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Koto Ø	25 mm

Pjoviklio laikiklis $\varnothing D_1$	16 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L_s	90 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Tvirtinimo varžtas Tipas 2	290399 2
----------------------------	----------