

Garant

Standartinis griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 32 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290358 10
GTIN	4045197881229
Produktų klasė	29K

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

Techninis aprašymas

tinka grioveliams, kurių plotis m	10 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	12 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	27,37 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	27,73 mm
Varžtas	290399 3
Naudingasis ilgis L ₁	86 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	14 mm
Koto Ø	32 mm

Pjoviklio laikiklis $\varnothing D_1$	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L_s	100 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Tvirtinimo varžtas Tipas 3	290399 3
----------------------------	----------