

Garant**Plokštelė grioveliams su nuožula H7, TiN, Grioveliams, kurių plotis m: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 290363 3 |
| GTIN | 4045197881410 |
| Produktų klasė | 29L |

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.
Galima galąsti.

Paskirtis:

Daryti griovelius pagal DIN 6885, DIN 138 ir gamyklinius standartus.
Grioveliams, kurių pločio tolerancija JS9, reikalingos pjovimo galvutės, kurių tolerancija H7.

Pastaba:

- **Specialių dydžių (griovių pločio) reikia teirautis.**
 - **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**
- Kai griovelio plotis didesnis nei 16 mm, būtinai reikia dviejų praėjimų. Pirmojo praėjimo skersmuo turi būti apie pusės griovelio pločio (pvz., 10 mm, kai griovelio plotis 18 mm). Pirmam praėjimui rekomenduojama naudoti pjovimo plokštelę be nuožulos (290370 – 290379), nes galimi didesni griovių gyliai.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|---------|
| Griovelio gylis t | 1,42 mm |
| Pjovimo briaunos plotis w | 3,01 mm |

| | |
|-----------------------------|---|
| Pjovimo briaunos storis b | 6,5 mm |
| grioveliams, kurių plotis m | 3 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Danga | TiN |
| kai tolerancijos tikslumas | H7 |
| Nuožula | 0,2 mm × 45° |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aluminis, plastikai | tinka | | |
| Aluminis (trumpadrožlis) | tinka | | |
| Al >10 % Si | tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | | |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Grafitas, GFK / CFK | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

