

**Garant****Plokštelė grioveliams be nuožulos D10, TiN, Grioveliams, kurių plotis m: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290376 3
GTIN	4045197881830
Produktų klasė	29L

**Aprašymas****Modelis:**

Su TiN danga.  
Galima galąsti.

**Paskirtis:**

Daryti griovelius pagal DIN 6885, DIN 138 ir gamyklinius standartus.  
Grioveliams, kurių pločio tolerancija JS9, reikalingos pjovimo galvutės, kurių tolerancija H7.

**Pastaba:**

- **Specialių dydžių (griovių pločio) reikia teirautis.**
  - **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**
- Kai griovelio plotis didesnis nei 16 mm, būtinai reikia dviejų praėjimų. Pirmojo praėjimo skersmuo turi būti apie pusės griovelio pločio (pvz., 10 mm, kai griovelio plotis 18 mm).

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos plotis w	3,06 mm
Griovelio gylis t	2 mm
grioveliams, kurių plotis m	3 mm

Pjovimo briaunos storis b	6,5 mm
Ašmenys	HSS
Danga	TiN
kai tolerancijos tikslumas	D10
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		