

Garant**Plokštelė grioveliams be nuožulos C11, TiN, Grioveliams, kurių plotis m: 22mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 290379 22 |
| GTIN | 4045197882080 |
| Produktų klasė | 29L |

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.
Galima galąsti.

Paskirtis:

Daryti griovelius pagal DIN 6885, DIN 138 ir gamyklinius standartus.
Grioveliams, kurių pločio tolerancija JS9, reikalingos pjovimo galvutės, kurių tolerancija H7.

Pastaba:

- **Specialių dydžių (griovių pločio) reikia teirautis.**
 - **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**
- Kai griovelio plotis didesnis nei 16 mm, būtina daryti dviejų praėjimų. Pirmojo praėjimo skersmuo turi būti apie pusės griovelio pločio (pvz., 10 mm, kai griovelio plotis 18 mm).

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------|
| Griovelio gylis t | 11 mm |
| grioveliams, kurių plotis m | 22 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Pjovimo briaunos storis b | 18 mm |
| Pjovimo briaunos plotis w | 22,24 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Danga | TiN |
| kai tolerancijos tikslumas | C11 |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | | |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | | |
| Al >10 % Si | tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | | |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Grafitas, GFK / CFK | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |