

Garant

**Plokštelė grioveliams be nuožulos D10, TiN, Grioveliams, kurių plotis m:
16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290376 16
GTIN	4045197881915
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.
Galima galąsti.

Paskirtis:

Daryti griovelius pagal DIN 6885, DIN 138 ir gamyklinius standartus.
Grioveliams, kurių pločio tolerancija JS9, reikalingos pjovimo galvutės, kurių tolerancija H7.

Pastaba:

- **Specialių dydžių (griovių pločio) reikia teirautis.**
 - **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**
- Kai griovelio plotis didesnis nei 16 mm, būtina reikia dviejų praėjimų. Pirmojo praėjimo skersmuo turi būti apie pusės griovelio pločio (pvz., 10 mm, kai griovelio plotis 18 mm).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos plotis w	16,12 mm
grioveliams, kurių plotis m	16 mm

Griovelio gylis t	8 mm
Pjovimo briaunos storis b	14 mm
Ašmenys	HSS
Danga	TiN
kai tolerancijos tikslumas	D10
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		