



Plaktukas be atatrankos su variniais antgaliais riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės Ø: 24mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754810 24
GTIN	7610733269617
Produktų klasė	73B

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu antgalių tvirtinimui. Antgaliai iš vario.

Kotas iš riešutmedžio.

Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Tiksliai smūgiams arba atsargiam smūgiui atliekant montavimo darbus.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius žr. Nr. 754760.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

Techninis aprašymas

Žaliava Kotas	Riešutmedis
Korpuso medžiaga	Plienas
Plaktuko galvutės Ø	24 mm
Koto ilgis	265 mm
Bendras ilgis	290 mm
Svoris	0,34 kg
Galvutės ilgis su antgaliais	81 mm

Serija	PB 306 Cu
Darbinė medžiaga	Varis
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis varinis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 24 mm	754760 24
----------------------------------------------------------------	-----------