



Plaktukas be atatrankos su variniais antgaliais riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės Ø: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754810 32
GTIN	7610733269624
Produktų klasė	73B

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu antgalių tvirtinimui. Antgaliai iš vario.

Kotas iš riešutmedžio.

Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Tiksliams smūgiams arba atsargiam smūgiui atliekant montavimo darbus.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius žr. Nr. 754760.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	325 mm
Svoris	0,75 kg
Korpuso medžiaga	Plienas
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Plaktuko galvutės Ø	32 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	106 mm
Koto ilgis	295 mm

Serija	PB 306 Cu
Darbinė medžiaga	Varis
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis varinis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 32 mm

754760 32