



## Plaktukas be atatrankos su variniais antgaliais Superglas kotas, Plaktuko galvutės Ø: 24mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	754820 24
GTIN	7610733269648
Produktų klasė	73B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu antgalių tvirtinimui. Antgaliai iš vario.

Su patvariu kotu iš SUPERGLAS stiklo pluošto, rankena iš juodo plastiko.

**Be atatrankos** dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

#### Paskirtis:

Tiksliems smūgiams arba atsargiam smūgiui atliekant montavimo darbus.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius žr. Nr. 754760.

### Techninis aprašymas

Žaliava Kotas	Stiklo pluoštas
Plaktuko galvutės Ø	24 mm
Svoris	0,41 kg
Koto ilgis	265 mm
Bendras ilgis	290 mm
Korpuso medžiaga	Plienas
Galvutės ilgis su antgaliais	81 mm
Serija	PB 308 Cu

Darbinė medžiaga	Varis
be atatrangos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

---

## Priedai

Atsarginis varinis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 24 mm	754760 24
--	-----------