



Universalus tepalas 5-56 + PTFE, Turinys: 500ml



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083048 500
GTIN	5412386068768
Produktų klasė	08E

Aprašymas

Modelis:

Universalios alyvos, be silikono, nedervėja. Su PTFE papildas ir clever straw purškimo technologija. Mechaninė alyva sutepa, ištirpdo, apsaugo ir išstumia drėgmę. PTFE alyvos priedas užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo dilimo, patikimai sutepa ir gerai absorbuoja smūgius net esant ekstremalioms apdirbimo sąlygoms. Produktą galima naudoti, kai temperatūra nuo -50°C iki 150°C .

Paskirtis:

Tepimui, tirpinimui, valymui ir apsaugai. Palengvina surūdijusių varžtų atsukimą, naudojamas visų rūšių mechaniniams prietaisams, išsprendžia kontaktų problemas ties kištukinėmis jungtimis.

Pastaba:

Tiekama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Techninis aprašymas

Purškimo antgalis	Clever Straw
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS02: liepsna

Spalva	geltonai ruda
Pavojingumo klasė	2.1
Tirpumas vandenyje	emulsin.
Oksidacinės savybės	ne
Užsiliepsnoj. temperat.	78 °C
Kinematinė klampa	< 7 mm ² /s
Laikymo temperatūra	15 - 50 °C
Talpa	0,5 l
Gamintojo pavadinimas	5-56 + PTFE 500
Modelis	Purškiklis
Produkto rūšis	Daugiafunkcė alyva / universali alyva