



## Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F, 50 mm × 50 m, Grūdėtumas: 180



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	557750 180
GTIN	4018875266762
Produktų klasė	56V

### Aprašymas

#### Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas **korundu (A)** su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdėliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.

Tipas **VSM KK 114 F**: audinys **rudas, ypatingai didelėms apkrovoms**. Ši kokybės kategorija pasižymi **ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams**, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.

Pakuotė **su integruotu atpjovimo peiliu**.

#### Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

### Techninis aprašymas

Grūdėtumas	180
Smulkumo laipsnis	glotnus
Serija	KK114F
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)

Šlifavimo priemonių kodas	A
Ritės plotis	50 mm
Ritės ilgis	50 m
Produkto pavadinimo požymis	50 mm × 50 m
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		