


Garant**Deimantiniai šlifavimo akmenukai prilituoti D427, D, Tipas: ZY4004****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

552750 ZY4004

GTIN

4045197880888

Produktų klasė

51E

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su **deimantine danga, prilituota vakuuminiu būdu.**

Privalumai:

- **Nuima didesnę kiekį medžiagos negu šlifavimo akmenukai su galvanizuotu rišikliu, nes jų grūdėliai labiau iškilę (maždaug 70 % šlifavimo grūdėlio kyšo iš rišklio) ir riškis stipresnis.**
- **Atvira porėta struktūra ir rupus grūdėtumas D427 sumažina šlifavimo temperatūrą ir užsinešimą.**

Paskirtis:

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis **rupiam šlifavimui** nuimant didelį kiekį medžiagos. Kompozitinių medžiagų (CFK/GFK), stiklo pluošto, grafito, korėtosios konstrukcijos (Honeycomb) **šoninių paviršių, kontūrų frezavimas.**

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, specialių formų arba šlifavimo akmenukų su vidiniu aušinimu, skirtų staklėms, reikia užklausti.

Techninis aprašymas

Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis	50 mm
Galvos Ø	40 mm
Forma	lėkštelė
Galvutės ilgis	3,5 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plastikas, GFK	tinka	15-20 m/s	
Akmuo	tinka	15-20 m/s	
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		