

Garant
Karštojo užspaudimo griebtuvas, HSK-E 40, Užspaudimo Ø D1: 8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	308028 8
GTIN	4045197882219
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su RFID/Balluffchip anga.**

GARANT – apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Paskirtis:

Frezų ir grąžtų, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 304755.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Laikiklis	HSK-E 40
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1