

**Garant****Karštojo užspaudimo griebtuvas, HSK-E 40, Užspaudimo Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308028 16
GTIN	4045197882240
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su RFID/Balluffchip anga.**

**GARANT** – apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Frezų ir grąžtų, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 304755.

**Pastaba:**

Neparuošta aušinimo skysčio vamzdeliui.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Laikiklis	HSK-E 40
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Apatinė spintelė	354290
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16