

HOLEX**Universali šlifavimo kempinė, 80×50×20 mm, Tipas: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557660 M
GTIN	4045197241764
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Lanksti rankinio šlifavimo kaladėlė, elastiškai surišti šlifavimo grūdėliai yra tolygios struktūros (labai patvari, sunaudojama visa). Dėl rišiklio su atviromis poromis paviršius neužsineša. Tinka sausajam ir aušinamajam šlifavimui. Atsparus vandeniui ir tepalams.

Nebrangus, su korundu (A).

Paskirtis:

Universali, tinka **valyti, poliruoti, blizginti, matinti ir šlifuoti visas medžiagas.**

Pastaba:

Vanduo, žibalas, pastos ar kiti panašūs priedai **padidina veiksmingumą.**

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Aukštis	20 mm
Plotis	50 mm
Ilgis	80 mm
Produkto pavadinimo požymis	80×50×20 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo kaladėlė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Akmuo	tinka		
Dažai	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		