



## Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiu standi, Išorinis Ø: 75mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 554088 75     |
| GTIN             | 4045197882257 |
| Produktų klasė   | 52E           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Šlifavimo diskų tvirtinimui **greitaja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®)**.

Guminė šlifavimo lėkštelė su **M14 sriegiu**.

Roloc™ greitojo keitimo sistema leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

#### Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

#### Pastaba:

Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.

### Techninis aprašymas

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| maksimalus sūkių skaičius | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Išorinis Ø                | 75 mm                   |
| Sriegis                   | M14                     |
| Produkto rūšis            | Atraminė lėkštelė       |

