

3M**Apsauginės ausinės, priklausomai nuo triukšmo lygio Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Tipas:****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 097799 |
| GTIN | 7318640063310 |
| Produktų klasė | 04A |

Aprašas**Aprašymas:**

Našios, nuo triukšmo lygio priklausomos klausos apsaugos priemonės su integruota, užrogramuota analogine ir skaitmenine belaide kalbėjimo sistema. 16 kanalų (analoginis PMR), 16 kanalų (skaitmeninis PMR). Bluetooth® Multipoint funkcionalumas užtikrina netrikdomą ryšį su mobiliuoju telefonu kad galėtumėte skambinti ir priimti telefono skambučius darbe. **Triukšmą slopinantis ir neperšlampantis mikrofonas** užtikrina patikimą komunikaciją balsu (VOX) net ir triukšmingoje aplinkoje naudojant laisvų rankų įrangą. Ausinės turi **įkraunamą** ličio jonų bateriją.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose darbo zonose.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Tiekimo sudėtis:

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu, spec. priežiūros rinkiniu ir mikrofono apsauga.

Pastaba:

Higienos rinkiniai Nr. 097767 dyd. HY83

SNR vertė (slopinimo vertė): 34 dB(A)

Eksplotavimo trukmė: 20 h
Svoris: 464 g

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Eksplotavimo trukmė | 20 h |
| SNR vertė (slopinimo vertė) | 34 dB(A) |
| Serija | Peltor™ LiteCom |
| Svoris | 464 g |
| Produkto rūšis | Apsauginės ausinės |