



Apsauginės ausinės, priklausomai nuo triukšmo lygio Peltor™ ProTac™ III



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097786
GTIN	4054596123229
Produktų klasė	04A

Aprašymas

Modelis:

Klausos apsaugos priemonės su nuo triukšmo priklausančia garso slopinimo technologija. Impulsinis ir didelis triukšmas iškart nuslopinami. Aplinkos garsų lygį galima **nustatyti 5 lygiais** ir taip išvengti akustinės izoliacijos bei pakankamai gerai susikalbėti. Su 3,5 mm lizdu išoriniam garso įvadui. Tokiu būdu galima prijungti **išmanųjį telefoną**. Telefono signalai arba skambučiai perduodami tiesiogiai į ausį. Prireikus galima prijungti ir **radijo imtuvą**. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Derina klausos apsaugą ir ausines.

Standartas:

EN 352-4

Tiekimo sudėtis:

Su 2 AA baterijomis Nr. 081556 dyd. LR6 veikia iki maždaug 100 valandų.

Pastaba:

Higienos rinkiniai Nr. 097767 dyd. HY220

SNR vertė (slopinimo vertė): 32 dB(A)

Eksplotavimo trukmė: 100 h

Svoris: 355 g

Techninis aprašymas

SNR vertė (slopinimo vertė)	32 dB(A)
Eksplotavimo trukmė	100 h
Serija	Peltor™ ProTac™ III
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081556 LR6
Svoris	355 g
Maitinimas	Baterijos
Norma	EN 352-4
Produkto rūšis	Apsauginės ausinės

Priedai

Šarminiai mangano akumuliatoriai Tarptautinis dydis LR6	081556 LR6
Higienos rinkinys Tipas HY220	097767 HY220
Triukšmo indikatorius NI100	097305
Saugojimo dėžė	096920