

3M

Ausų kištukai, priklausomai nuo triukšmo lygio Peltor™, Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097797
GTIN	10078371670600
Produktų klasė	04A

Aprašymas

Modelis:

SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) su 3M™ UltraFit™ ausų kištukais. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) su PELTOR™ Triple C ausų kištukais.

3M™ Peltor™ taktiniai ausų kištukai su moderniausia **triukšmo lygio atpažinimo funkcija**, todėl galima dinamiškai reguliuoti išorinius garsus. Taip pat galima slopinti tylesnius grasus (pvz., balsus) bei staiga atsirandantį, klausai pavojingą triukšmą. Taip apsaugoma klausa ir tuo pačiu metu įmanoma geriau suvokti situaciją bei pagerinti komunikaciją triukšmingoje aplinkoje. Naudotojas pats gali valdyti savo klausos apsaugos priemones vienu mygtuku ir individualiai nustatyti pradinį garsumo lygį. Apsauginiai ausų kištukai įkraunami dėžutėje naudojant USB kištuką. Mažas, lengvas dizainas užtikrina patogumą ir vartotojas lengviau pripranta.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose aplinkose, kai triukšmo lygis aukštas ir dažnai kinta.

Standartas:

EN 352-2; EN 352-7

Tiekimo sudėtis:

2 priklausomi nuo triukšmo lygio ausų kištukai, 1 įkrovimo dėžutė, 1 USB kabelis, 1 pora kištukų UltraFit™ Small, 1 pora kištukų UltraFit™ Medium, 1 pora kištukų UltraFit™ Large, 1 pora kištukų Triple C.

SNR vertė (slopinimo vertė): 32 dB(A)

Eksploatavimo trukmė: 16 h

Techninis aprašymas

SNR vertė (slopinimo vertė)	32 dB(A)
Eksploatavimo trukmė	16 h
Baterijų kiekis	3
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081556 LR6
Maitinimas	Baterijos
Norma	EN 352-7
Norma	EN 352-2
Produkto rūšis	Apsauginės ausinės

Priedai

Saugojimo dėžė	096920
Šarminiai mangano akumuliatoriai Tarptautinis dydis LR6	081556 LR6
Triukšmo indikatorius NI100	097305