

3M**Apsauginės ausinės Peltor™ LiteCom™****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

097798

GTIN

4046719783694

Produktų klasė

04A

Aprašymas**Modelis:**

Pasyvios apsaugos nuo triukšmo ausinės su integruotu radijo imtuvu. Įmontuota dviejų kanalų technologija suderinama su kitomis LiteCom™ ausinėmis ir radijo ryšio priemonėmis. **Triukšmą slopinantis dinaminis mikrofonas** leidžia paprasčiau bendrauti net ir garsioje aplinkoje. Didžiausiu galingumu siekia net iki trijų kilometrų. Ausinės veikia pagal PMR 446 standartą ir atitinkamai turi tiksliai 8 kanalus 446 Mhz dažnio diapazone. Trimis mygtukais netgi su pirštinėmis **lengva naudotis. Valdymas balsu (VOX)** nenaudojant jokių mygtukų ir automatinio išsijungimo funkcija. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Derina klausos apsaugos priemones, ausines ir mikrofoną.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose darbo zonose.

Standartas:

EN 352-1; EN 352-6

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 2 AA baterijos (šarminės mangano) 081556 LR6.

Pastaba:

Higienos rinkiniai Nr. 097767 dyd. HY79.

SNR vertė (slopinimo vertė): 32 dB(A)

Eksplotavimo trukmė: 20 h

Svoris: 394 g

Techninis aprašymas

SNR vertė (slopinimo vertė)	32 dB(A)
Eksplotavimo trukmė	20 h
Serija	Peltor™ LiteCom™
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081556 LR6
Svoris	394 g
Maitinimas	Baterijos
Norma	EN 352-1
Norma	EN 352-6
Produkto rūšis	Apsauginės ausinės

Priedai

Triukšmo indikatorius NI100	097305
Saugojimo dėžė	096920
Šarminiai mangano akumuliatoriai Tarptautinis dydis LR6	081556 LR6
Higienos rinkinys Tipas HY79	097767 HY79