

HOLEX**Galingos kombinuotos replės, chromuotos, su 2K rankenų apvaskalais, Visas ilgis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	700445 200
GTIN	4045197882332
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Šlifluotos replės, rankenos su kelių komponentų apvaskalais.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	2,2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	2K rankenos apvaskalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	nušlifluota

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės