

HOLEX

Galingos kombinuotos replės, chromuotos, su 2K rankenų apvaskalais, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	700445 180
GTIN	4045197882325
Produktų klasė	72B

Aprašymas

Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Šlifautos replės, rankenos su kelių komponentų apvaskalais.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą iki Ø	2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	2K rankenos apvaskalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	nušlifauta

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės