



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, D 6,3 antgalių laikiklis, ESD, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659917 200
GTIN	7610733269464
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Tinka ESD.

Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliovimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.

Antgalių laikiklis su magnetu C 6,3 antgaliams tvirtinti.

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Skalės padalijimas, 1 padala =	5 cNm
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Sūkių momento ribos	0,4 - 2 Nm

maksimalus sukimo momentas	200 cNm
Sūkių momento ribos	40 - 200 cNm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	144 mm
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Svoris	113 g
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Gamintojo pavadinimas	MecaTorque ESD
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas
Dinamometrinis atsuktuvus
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“
Maksimalus sukimo momentas 2 Nm

654300 2

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“
Maksimalus sukimo momentas 10 Nm

654300 10