



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, keičiamų geležčių laikikliu, ESD, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659918 200
GTIN	7610733269440
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvaskalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliuavimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.

Tinka ESD. Skirta **6 mm keičiamų antgalių tvirtinimui** (Nr. 659920 – 659928).

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
tinkamos keičiamos geležtės	6 mm
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 cNm
maksimalus sukimo momentas	200 cNm

Indikatorius	analoginis
Sūkių momento ribos	0,4 - 2 Nm
Sūkių momento ribos	40 - 200 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Feedback	ryškus
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Bendras ilgis L	124 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svoris	97 g
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Gamintojo pavadinimas	MecaTorque ESD
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“
Maksimalus sukimo momentas 10 Nm

654300 10

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“
Maksimalus sukimo momentas 2 Nm

654300 2