

ESCHENBACH

**Lupa su apšvietimu powerlux, Tipas: 3,5/8000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	490820 3,5/8000
GTIN	4048347290940
Produktų klasė	49A

**Aprašymas****Modelis:**

- Žymus padidinimas 20 dpt / 5 x esant dideliame matomumo plotui.
- Geriausia atvaizdų kokybė dėl asferinės formos, patvarus plastikinis lęšis (PXM®), ceratec® danga.
- Optimalus apšvietimas be šešėlių 2 viena priešais kitą išdėstytomis SMD-LED lemputėmis.
- Minkštas sensorinis mygtukas ĮJUNGTI / IŠJUNGTI, aiški suveikimo kontrolė, paprastas naudojimas.
- Automatinis išjungimas: šviesa automatiškai išsijungia po 30 minučių.

Galima naudoti kaip binokuliarą.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 3 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6 ir putplasčio dėklu.

**Techninis aprašymas**

Apšvietimo spalvinė temperatūra	apie 8000 (šaltai balta) K
Didinimas (x kartų)	3,5
Lęšio Ø	54 mm
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6

Maitinimas	Baterijos
Lęšių rūšis	asferinis
Apšvietimas	SMD-LED
Pakuotė	kietojo putplasčio įdėklas
Produkto rūšis	Rankinė lupa su apšvietimu

---

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------