

**Garant****Mini rėminis pjūklas Ergonomiška rankena****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	581196
GTIN	4045197882370
Produktų klasė	58Z

**Aprašymas****Modelis:**

Kompaktiškas rėminis pjūklas su **ergonomiška rankena** lengvesniam **darbui** sunkiai prieinamose vietose. Dinamiška forma užtikrina **idealų jėgos paskirstymą** ir leidžia dar geriau valdyti pjūklą. Tolygus lapelio užspaudimas veržle.

Pjūklelio ilgis 200 mm.

Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbu. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

**Tiekimo sudėtis:**

Su **universaliu pjūkleliu** metalui, aliuminiui, medienai ir plastikui.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	310 mm
Plokštelės ilgis	200 mm
Produkto rūšis	Lanko formos pjūklas / siaurapjūklis

**Priedai**

Pjūklelių rinkinys, 12 vnt., „PUK“, universalūs (210)25  
dantys / colyje

---

581280