

Garant**Besisukantis tekinimo centras su pailginta viršūne, Didžiausias \varnothing / Morzės kūgis: 54/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	321360 54/3
GTIN	4045197880772
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Visas įrankis grūdintas ir šlifluotas.
- Guolių pritaikymas didelės ašinės jėgoms.
- Sutepta, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Banguotas sandarinimo žiedas neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

- **Kombinuotas įrankis standartiniam centravimui ir vamzdžių apdirbimui.**
- **Puiki universali viršūnė universaliam naudojimui rankinėse ir CNC staklėse.**

mažiausias \varnothing d: 13 mm

sutrumpintas galvutės ilgis L_1 : 68,5 mm

Galvutės ilgis L: 86,5 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

maksimalus sūkių skaičius: 4200 min⁻¹

tekinamo ruošinio masė: 170 kg

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	4200 min ⁻¹
tekinamo ruošinio masė	170 kg
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
Galvutės ilgis L	86,5 mm
Kūgio kampas a	60 laipsniai
sutrumpintas galvutės ilgis L ₁	68,5 mm
mažiausias Ø d	13 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys