



LED akumulatorinis šviestuvas, Tipas: STAR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

LED akumulatorinis darbinis šviestuvas su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu. **Praktiškas akumulatorinis šviestuvas** ir prožektorius statybų aikštei viename. **Lanksti rankena** su integruotu magnetu tinka uždėti ir ant Scangrip stovo. Integruotas Powerbank maitinimo blokas su USB įvare. Be kablo pakabinimui.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Akumulatorius
Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus talpa	5,2 Ah

Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Šviesos srautas, 2 lygis	500 lm
Šviesos srautas	1000 lm
Bendras plotis	103 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Bendras ilgis	156 mm
Švietimo trukmė, 2 lygis	5 h
Švietimo trukmė	2,5 h
Svoris	710 g
ATEX zona	Nėra
Gamintojo pavadinimas	STAR
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas