



Ekonomiško dydžio mėlyno šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 24, 40 mm × 50 m, Grūdėtumas: 240



Užsakymo data

Užsakymo numeris	557710 240
GTIN	4018875266991
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas **korundu (A)** su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdėliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. Tipas **VSM KK 24**: audinys **mėlynas, ekonomišką dydžio ritė**, standartinėms apkrovoms. Pakuotė **su integruotu atpjovimo peiliu**.

Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	240
Smulkumo laipsnis	glotnus
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Ritės plotis	40 mm

Ritės ilgis	50 m
Produkto pavadinimo požymis	40 mm × 50 m
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		