



## Mikrometras Colinės padalos, Matavimo ribos: 3-4in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	420650 3-4
GTIN	4045197882707
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

Su izoliuota rankena.

**Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.** Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigčiai.

Tvirtinamas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle. Su preciziškai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

#### Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 1–2 su 1 etalonu.

### Techninis aprašymas

Kalibravimas	B2
Matavimo būgno Ø	18 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Padalos vertė	0,0001 in
Matavimo ribos	3 - 4 in
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022040 100

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022050 100

---

## Priedai

Etalonas Visas ilgis 3

421150 3