

**HOLEX**

## Universalių šlifavimo kempinių rinkinys 3 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	557670
GTIN	4045197297303
Produktų klasė	52E

### Aprašymas

#### Modelis:

Lanksti rankinio šlifavimo kaladėlė, elastiškai surišti šlifavimo grūdeliai yra tolygios struktūros (labai patvari, sunaudojama visa). Dėl rišiklio su atviromis poromis paviršius neužsineša. Tinka sausajam ir aušinamajam šlifavimui. Atsparus vandeniui ir tepalams.

**Nebrangus**, su korundu (A).

**Rinkinyje** po vieną šlifavimo kempinę Nr. 557660 rupi /pusiau glotni / glotni.

#### Paskirtis:

**Universali**, tinka **valyti, poliruoti, blizginti, matinti** ir **šlifuoti visas medžiagas**.

#### Pastaba:

Vanduo, žibalas, pastos ar kiti panašūs priedai **padidina veiksmingumą**.

### Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Šlifavimo kaladėlė
----------------	--------------------

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Kietlydininis (HM)	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	ribotai tinka
Akmuo	tinka
Dažai	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	tinka

## Priedai

Universali šlifavimo kempinė Tipas M	557660 M
Universali šlifavimo kempinė Tipas G	557660 G
Universali šlifavimo kempinė Tipas F	557660 F