

Garant**Lupa su LED apšvietimu, Lęšio Ø: 72mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

491490 72

GTIN

4045197685360

Produktų klasė

41M

Aprašymas**Modelis:**

Stiprios šviesos, gražios formos šviestuvas su lupa. Šviestuvo galvutė, stovas ir lanksti kojelė iš patvaraus metalo.

- **Specialiai sukurtas lempos korpusas su integruota optika fokusuoja šviesą be atspindžių, su minimaliais sklaidos nuostoliais į kontrolinį paviršių (4-kart daugiau šviesos nei nuo liuminescencinės lempos, veikia apie 50000 h = 6 metus naudojant visą parą).**
- **Neiškreipiantis vaizdo, dengtas kieta danga plastikinis lęšis.**
- **Moderni, labai efektyvi šviesos šaltinių išdėstymo sistema, iš 63 LED šviesos diodų ant žiedinės plokštės.**
- **Paspaudus jutiklį vienu pirštu šviesa įjungiama ir reguliuojama.**
- **Dėl aukštos kokybės lankščios kojelės ir siauros, sumažintos konstrukcijos LED šviestuvą su lupa galima naudoti visur.**

Detalus aprašymas:

Stiprios šviesos, gražios formos šviestuvas su lupa. Šviestuvo galvutė, stovas ir lanksti kojelė iš patvaraus metalo.

- **Specialiai sukurtas lempos korpusas su integruota optika fokusuoja šviesą be atspindžių, su minimaliais sklaidos nuostoliais į kontrolinį paviršių (4-kart daugiau šviesos nei nuo liuminescencinės lempos, veikia apie 50000 h = 6 metus naudojant visą parą).**
- **Neiškreipiantis vaizdo, dengtas kieta danga plastikinis lęšis.**
- **Moderni, labai efektyvi šviesos šaltinių išdėstymo sistema, iš 63 LED šviesos diodų ant žiedinės plokštės.**

- Paspaudus jutiklį vienu pirštu šviesa įjungiama ir reguliuojama.
- Dėl aukštos kokybės lanksčios kojelės ir siauros, sumažintos konstrukcijos LED šviestuvą su lupa galima naudoti visur.

Privalumai:

6 metai 100 % apšvietimo be jokių papildomų išlaidų. Lengvai ir greitai valomas (uždara sistema). Neįjautrus virpesiams. Funkcionalus dizainas.

Tiekimo sudėtis:

Su maitinimo bloku 100 – 240 V, lęšio apdangalu ir gnybtu tvirtinimui prie stalo Nr. 491492 dyd. TK.

Priedai pasirinktinai:

Atraminis padas pastatymui ant stalo Nr. 491492 dyd. TF.

Pastaba:

Kitos stalo ar įrenginių kojos pagal užsakymą. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.

Techninis aprašymas

Didinimas (x kartų)	2,3
Lęšio Ø	72 mm
Išnešimas	skaitmeninis LCD mm
Galvos Ø	122 mm
Galvutės plotis	13 mm
LEDų kiekis	63
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Lupos šviestuvai

Priedai

Stalo koja, skirta LED šviestuvui su lupa Tipas TK	491492 TK
Stalo koja, skirta LED šviestuvui su lupa Tipas TF	491492 TF