



Žiedinis šviestuvas su lupa, Lęšio Ø: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491545 100
GTIN	4045197699169
Produktų klasė	42L

Aprašymas

Modelis:

Šviestuvas su lupa su auštos kokybės SMD-LEDais tolygiam darbinio paviršiaus apšvietimui be atspindžių ir šešėlių. Neiškreiptas atvaizdas su ryškiu vaizdu kraštuose. Patvarūs LEDai (iki 50 000 h), naudoja mažai elektros. 48 SMD-LEDų. Papildomas priklijuojamas lęšis Ø 22 mm, didinantis 3,5 karto.

Tiekimo sudėtis:

Su lęšių dangteliais, stalo gnybtu, tinkančiu plokštėms, kurių storis 10 – 62 mm (dyd. 100 su stalo koja).

Pastaba:

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.

Techninis aprašymas

Lęšio Ø	100 mm
Didinimas (x kartų)	1,75
Šarnyrinės svirties ilgis A	140 mm
Galvos Ø	180 mm

Šarnyrinės svirties ilgis B	165 mm
LEDų kiekis	48
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Lupos šviestuvas